

## Castomat LC-Cast 60A



**Pret:**

**28.552,34 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

aparat pentru turnare centrifugala avand curenti de inalta frecventa prin inductie: pentru **Co-Cr**, **Ni-Cr** si metale nobile folosite in stomatologie

### **Date tehnice:**

- tensiune de alimentare: 220V, 50Hz
- putere maxima absorbita: 3KW
- cant. minima de aliaj: 7 g
- cant. maxima de aliaj: 80 g
- materialul din care este confectionat creuzetul: ceramica

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- materialul din care este confectionat creuzetul pentru topirea metalelor pretioase: ceramica cu insertie de grafit
- timp maxim de topire a 30g aliaj: 60s
- racire: cu apa, autonoma
- ajustarea puterii motorului: manuala
- optiune de cuplu rotativ pentru topire: manual
- dimensiuni: 620/660/1060 mm
- masa: 130 Kg