

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Pret:

56.555,39 lei TVA inclusa

Descriere produs:


AIRFLOW Prophylaxis Master este cea mai moderna tehnologie a EMS pentru Tratamentul ghidat al placii bacteriene. Acesta reprezinta o solutie singurara pentru carii, preventie si ingrijire periodontala.

AIRFLOW Prophylaxis Master este conceput pentru o utilizare profesionala intensiva, dispozitivul se caracterizeaza prin:

- Ergonomie unica;
- Precizie ridicata;
- Mentenanta usoara;
- Proiectat conform celor mai inalte standarde de performanta, siguranta si confort;
- **NU** sunt necesare pensule, gume sau paste.

Pulberea AIRFLOW PLUS indeparteaza in mod usor, confortabil si eficient placa bacteriana, petele si tartrul incipient la nivel supra si subgingival, reducand necesitatea utilizării instrumentarului manual sau actionat electric.

Tratamentul se activeaza cu ajutorul unei pedale de picior fara fir. Acesta este efectuat la o temperatura de irigare controlata.



Caracteristicile principale ale produsului:

1. PIESA DE MANA PIEZON;
2. PIESA DE MANA AIRFLOW MAX;
3. PIESA DE MANA PERIOFLOW;
4. CAPSULA.

Capsula de pulbere AIRFLOW este fabricata dintr-un material polimerizat, rezistent chimic si la impact. Oferă eficienta si ergonomie, avand o capacitate mare de volum.

5. SISTEMUL DE PRESURIZARE.

Sistemul de presurizare cu cea mai inovativa tehnologie realizeaza actiunea de presurizare ai depresurizare in cateva secunde, avand o conexiune magnetica integrata.

6. STICLA

Produsul este echipat cu 2 sticle transparente: **PIEZON** si **NIGHT CLEANER**. Sticla PIEZON se caracterizeaza prin capacitatea de a utiliza solutii specifice de dezinfectare, precum si apa distilata. Sticla NIGHT CLEANER asigura curatarea si dezinfectia la sfarsitul zilei.

7. CONTROL INTERACTIV

Simplu si ergonomic, noul panou tactil EMS dispune de interfata sensibila la 10 niveluri care regleaza si manualul de putere al AIRFLOW si PIEZON. Acesta include, de asemenea, de o functie reglabila a temperaturii si a volumului, cu notificari de sunet de functionare si un memento de intretinere.

8. NOUL CABLU

Durabil si eficient, noul cablu EMS dispune de sistem plug-and-play usor de detasat si de intretinut. Tuburile de pulbere sunt fabricate din otel inoxidabil chirurgical pentru o continuitate mai lunga. Dispune de un suport robust, cu sistem integrat de alimentare cu apa.

9. PEDALA

Pedala din otel inoxidabil cu tehnologie wireless dispune de modul de amplificare si acces la activarea puterii 360 grade.

10. FILTRU EXTERN

Filtre transparente de aer si apa care permit o verificare usoara si rapida.

SISTEM PURGE - Sistem integrat de curgere a aerului Airflow si Piezon. Acestea curata excelent liniile de fluid intr-un timp rapid, in mai putin de 1 minut.

NOU

TEHNOLOGIE DE RASPUNEDERE:

Raspunsul dinamic adapteaza puterea de iesire la forta aplicata pe instrument.

Niciun calcul = putere redusa / Rezistenta mare la calcul = putere mai mare pentru minima invazivitate.

SISTEM DE INCALZIRE

Sistem de incalzire cu o temperatura reglabila a apei pentru un tratament cald si confortabil.

Detalii PIEZON NO PAIN:

- Capabil sa livreze 32.000 de oscilatii liniare pe secunda fara nici o deformare laterala, oferind un rezultat previzibil si de inalta precizie. De asemenea, are o functie dinamica integrata de raspuns, care adapteaza in mod constant puterea de iesire la forta aplicata pentru confortul maxim al pacientului.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Detalii **SPRAY de INALTA PRECIZIE:**

- Duza PERIOFLOW ofera un acces minimal-invaziv la buzunarele parodontale, restaurarile si implanturile, fara a fi nevoie sa eliminati coroanele sau lucrarile protetice datorita designului sau subtire si sprayului de inalta precizie.

Detalii **PIESA de MANA ERGONOMICA:**

- Elemente de mana elegante si usoare pentru o mai mare dexteritate si oboseala mai mica a mainilor. Cu o durata de viata de peste 1000 de cicluri de sterilizare, beneficiati de o rezistenta de neegalat.

Detalii **CONTROLUL TEMPERATURII:**

- Caracteristica unica de control al temperaturii si 5 nivele de alegere. Selectati intre 25 ° C, 30 ° C, 35 ° C si 40 ° C neincalzite - ideale pentru copii, pacienti sensibili si intalniri de rechemare.

DATE TEHNICE:

Alimentare: 100 - 240V, 50/60Hz
Presiune apa: 2 - 5 bari (200- 500kPa)
Presiune aer comprimat: 4.5 - 7 bari (450 - 700kPa)
Dimensiuni (W x D x H): 260 x 290 x 245mm
Greutate: circa 5kg.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul: EMS-Dental

Mod de prezentare:

Airflow Prophylaxis Master:

1x device, 1x AIRFLOW® MAX Application*, 1x PERIOFLOW® Application, 1x PIEZON® PS Application (with 3x PIEZON® Instruments PS*), 1x Boost wireless pedal*, 1x PLUS powder chamber, 1x CLASSIC powder chamber, 1x PIEZON® bottle (800ml), 1x NIGHT CLEANER* (800ml), 1x NIGHT CLEANER bottle (800ml), 1x AIRFLOW COMFORT powder 300g, 3x AIRFLOW PLUS powder 400g, 1x Biofilm Discloser* box, 1x AIRFLOWING Tool*, 1x PIEZON® PS Training Tool, 1x AIRFLOW handpiece cord, 1x PIEZON handpiece cord , 1x air hose, 2x CLIP+CLEAN, 1x water hose, 1x power cord, 3x PIEZON® Connector o-ring



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273