

KaVo Expertmatic E20L



Pret:

3.941,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

KaVo EXPERTmatic – eficienta

EXPERTmatic E20 L (1.007.5540)

- Fibra optica
- Transmisie 1:1
- Intramatica, cu racire interna
- Eficienta, cu un singur orificiu spray, si trasee interne separate pentru spray aer si apa
- Schimbare rapida si usoara a frezelor, datorita dotarii cu push button
- Capul de dimensiuni reduse asigura un acces facil si eficient
- Vizibilitate crescuta, datorita fibrei optice ce asigura o intensitate luminoasa de 25.000 lux

- Manevrare usoara datorita tijei de aliniere cu arc

- Sterilizabila pana la 135°C

Caracteristici

Seria KaVo expert – adevaratii experti isi cunosc punctele forte

1 Longeviv si eficient la cel mei bun pret

- Cea mai buna longevitate – manufactura in concordanta cu standardele de calitate stricte, tolerante de fabricatie apropiate, asamblare fara praf, si utilizarea bucsiilor de ghidaj din metal dur, cu grad de uzura mic.
- Cea mai mare siguranta si pastrare a valorii – datorita materialelor de inalta calitate cu grad mic de uzura si garantie de 18 luni, cum ar fi rulmentii ceramici (turbine si piese de mana cu viteza crescuta), un grad de reflux foarte scazut si cap din otel inoxidabil.
- Economie pe termen lung datorita sistemelor KaVo compatibile, cum ar fi schimbarea cu KaVo MULTI LED, aprovizionarea cu piese de schimb de lunga durata.

2 Eficienta maxima de lucru

- Nivele inalte de putere de pana la 18 watt (turbine), pentru preparari rapide si eficiente.

D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.
- Mereu pregatita de utilizare datorita microfiltrului de spray ce se poate inlocui (turbine si piese de mana cu viteza crescuta).
- Dimensiune mai mica a capului piesei pentru un acces mai bun si mai eficient in aria de lucru.
- Schimbare usoara a piesei de mana – gata pentru a fi utilizata foarte repede datorita aliniamentului arcuat al canelului si datorita sistemului MULTIflex.

3. Tehnologie eficienta dovedita a piesei de mana

- Standarde de siguranta KaVo - include 3-4 port-spray-uri si o inalta forta de retentive de pana la 30 N.
- Iluminare fara stralucire a zonei de lucru cu 25000Lux datorita conductorului sub forma de tija de sticla

Beneficii

Priza



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Curatare rapida si priza manuala eficienta datorita noii suprafete KaVo Expert cu o forma fina, acum fara crevase.

Usurinta in utilizare

Sigur si comod, cu o putere de retentie de pana la 30 N, sistemul KaVo retine freza in siguranta, astfel facilitand utilizarea.

Dimensiunea capului piesei



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Eficiența îmbunătățită de tratament și accesibilitate datorită noii dimensiuni mici a capului piesei.

- Îmbunătățirea vitezei
- Cap: 14,7 mm
- Diametrul capului: 10,2 mm

Lumina

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Vedere perfecta. Cu 25 000 Lux, pachetul EXPERTorque E680 L cu tija de sticla și fibra optica, ilumineaza perfect aria de preparative, fara umbre.

Igiena

Curat ca un fluier. Instrumentele KaVo pot fi spalate (intr-un termodesinfector Miele) si sunt autoclavabile pana la 135°C.