

Sursa de lumina pentru lupe endodontice HL8200



Pret:

2.437,29 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sursa de lumina:

- Lampa LED cu lumina rece care evita caldura emisa de traditionalul bec cu halogen.
- Cu o temperatura a culorii de 5500 K, aceasta sursa de lumina asigura o lumina puternica, alba si fara umbre, permitand doctorului sa analizeze caracteristicile tesutului fara distorsiuni.
- Iluminare omogena a intregului camp
- Beneficiati de flexibilitatea lampii folosind bateria reincarcabila Li-Ion, astfel putand-o folosi fara alimentare directa. Este una dintre cele mai confortabile si usoare surse de lumina pentru lupe endodontice, potrivita pentru orice operatie de chirurgie sau endodontie.
- Lampa se poate folosi chiar si atunci cand este pusa la incarcare.
- Are indicator de baterie descarcata
- Se adapteaza optional la orice lupe binoculare ale Zumax, Gallilei, Universal, Zeiss, Orascophic TTL, Orascophic Flip Up, GrendelMeier si Heine.
- Filtrul galben reduce lumina albastra, astfel evitand intarirea prematura a compozitului.
- Design inteligent, potrivit pentru diagnoza mobila.
- Se adapteaza oricarui tip de ochelari nefiind nevoie neaparat de lupe
- Odata incarcata are autonomie de 6 ore de lucru neintrerupt la intensitatea maxima a luminii
- Intensitatea luminii este ajustabila ,are potentiometru de lumina cu ajustare de la minim pana la maxim.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici tehnice

Specificatii optice	
Iluminare la distanta de lucru de 200 mm	pana la 30.000 lux
Interval de ajustare	
Directia iluminarii	ajustabila vertical +/- 45 grade distanta fluctuatie 12,5 mm
Greutate	
Lampa (fara sursa de alimentare)	12 g
Specificatii electrice	
Sursa de lumina	Lumina foarte puternica, LED 3W, durata de viata 20.000 ore de functionare continua
Baterie	3,6 V Li-Ion
Durata de functionare a bateriei	> 6 ore
Voltaj de intrare	220 V C.A.
Puterea maxim absorbita	14 VA
Standard de siguranta electrica	IEC 60601.1, echipament clasa II

Pachetul contine

- HL8200 lampa
- battery pack
- trasformator pentru incarcarea bateriei
- filtru galben
- multi-clip
- cutie de transport

Review Dr. Bogdan Moldoveanu