

## Sursa de lumina Softouch Eighteeth



**Pret:**

**1.649,05 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sursa de lumina de la Eighteeth este un nou produs pregatit sa revolutioneze industria medicala. Este realizat din cele mai calitative materiale utilizate in industria aeronautica si reuseste sa cantareasca doar 8g. Este poate cea mai usoara sursa de lumina produsa vreodata pregatita sa impresioneze clientii.

Cu un design modern, produsul isi propune sa reprezinte noua generatie de surse de lumina, fiind in pas cu noile tehnologii. Controlul touchscreen se utilizeaza prin apasarea scurta de buton pentru a aprinde lumina si o apasare continua pentru a regla luminozitatea.

Prin greutatea sa FOARTE mica reduce presiunea asupra nasului utilizatorului, oferind o experienta durabila si confortabila.

Sursa de lumina de clasa superioara propulseaza produsul in preferintele utilizatorilor. Ofero o calitate maxima a luminozitatii de pana la 35.000 Lux.

Durata de viata foarte lunga a bateriei. Ofero o experienta calitativa si durabila, fiind posibila folosirea luminii pana la 11 ore, la capacitate maxima.

Este un produs care ofera siguranta, avand un grad ridicat de protectie impotriva scurtcircuitelor.

Designul optic fascinant si sursa de lumina de inalta calitate fac ca spotul luminos sa fie mai uniform si mai moare decat la alte surse de lumina. Tehnologia prin care se evita palpaitul luminii face ca oboseala sa fie

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
evitata si permite lucrul ochilor pentru o perioada îndelungata.

Temperatura culorii este de 5000k. Aproape de culoarea luminii solare, aceasta poate reduce oboseala ochilor din timpul unei operatii cu un grad ridicat de timp.

## Specificatii

Diametru lampa	18.5mm
Greutate lampa (inclusiv filtru)	9.8mm
CRI	90
Capacitate Baterie	3350 mAh, 3.7V
Adaptor Input	100-240V, 50/60 Hz, 0.2A
Lungime lampa	36.5mm
Luminozitate	35.000 Lux
Putere	1W
Timp de incarcare	4 ore
Adaptor Output	5V, 1A
Greutate lampă	8g
Temperatura culorilor	5.000K
Tip Baterie	Li-Ion
Viata baterie	? 11 ore (capacitate maxima)
Greutate cutie de alimentare	145g

## Specificatii

**I Super Light**  
Made by aviation grade aluminum, only weighs 8g.

**I Top Class Light Source**  
True color, and maximum brightness up to 35000 Lux.

**I Ultra-long Battery Life**  
Can keep illuminating for 11 hours with maximum brightness.

**I Safe to Use**  
High-level short-circuit and open-circuit protection.  
Clip to belt or pocket.

**Touch Control Design | and Stepless Dimming**  
Short touch to turn on/ off the light, long press to adjust steplessly the brightness.

**Touch Dimming**  
Touch for 0.3 second Turn On/Turn Off  
Long touch Dimming

Clip to collar or chest pocket, avoid shaking

# D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

## Touch Control Design I and Stepless Dimming

Short touch to turn on/ off the light,  
long press to adjust steplessly the brightness.



Clip to collar or chest pocket, avoid shaking




## ICRI 90

Reveal true color, and improve safety as a result  
of increased visibility

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273

