

Guma diamantata ceramica flacara Identoflex



Pret:

37,12 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Gume diamantate cu zonă dublă pentru ceramică.

Tehnologia cu zonă dublă reduce uzura granulelor de diamant. Zona activă este impregnată cu o granulație diamantată, zonele nefolosite fiind lăsate simple.

Datorită puterii ridicate de lustruire a diamantului, se poate utiliza la turație scăzută. Se evită astfel supraîncălzirea dinților, care poate deteriora pulpa și materialele de obturație.

Flacăra: pentru lustruirea suprafețelor concave și ocluzale

Dimensiune cap (1/10mm): 4.6

Lungime cap (mm): 9.7

Tip tijă: RA

Tijă diametru (mm): 2.35

Lungime tijă (mm): 16.6

Mod de prezentare:

- Preț per bucată