

## Clearfil DC Activator



**Pret:**

**522,72 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

CLEARFIL™ DC Activator activează mecanismul de polimerizare duală al produsului CLEARFIL™ SE BOND 2 și CLEARFIL™ Universal Bond.

Atunci când sunt amestecate cu adezivul din aceste sisteme, ele devin materiale cu polimerizare duală. Rezultatul este un adeziv cu adevărat universal, cu o grosime redusă a filmului și rezistență adezivă înaltă după autopolimerizare. Această combinație unică oferă o soluție simplă, universală pentru toate restaurările dvs. indirecte și toate restaurările dvs. de bonturi.

### BENEFICII

- Funcționează cu CLEARFIL™ SE BOND 2 și CLEARFIL™ Universal Bond.
- Grosime redusă a filmului, pentru restaurări indirecte
- Rezistențe adezive ridicate prin autopolimerizare
- Efect touch-cure
- Restaurarea bonturilor în combinație cu materiale autopolimerizabile sau cu polimerizare duală pentru restaurarea bonturilor

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Cimentare în combinație cu cimenturi cu rășini compozite cu autopolimerizare sau polimerizare duală

## **INDICAȚII**

- Restaurarea bonturilor în asociere cu materialele autopolimerizabile sau cu polimerizare duală, pentru restaurarea bonturilor
- Cimentarea în asociere cu cimenturile rășinice compozite autopolimerizabile sau cu polimerizare duală

## **Prezentare**

- Flacon 4 ml