

Aparat curatare & lubrifiere Assistina One



Pret:

7.156,29 lei TVA inclusa


Descriere produs:

Assistina One reprezinta prima optiune pentru intretinerea instrumentelor stomatologice cu transmisie, inclusiv a pieselor de mana, a micromotoarelor pneumatice si a scalerelor pneumatice. Noua generatie de echipamente W&H single-port sunt echipate cu exceptionalul sistem Quick Connect pentru alternarea facila a pieselor de mana. Acesta poate fi adaptat cu usurinta la nevoile individuale si se potriveste perfect in fiecare flux de lucru.

Assistina ONE pentru intretinere perfecta

Intregul proces de lubrifiere si de curatare a canalului de spray dureaza doar 18 secunde, ceea ce face ca Assistina One sa fie cea mai rapida solutie de intretinere din clasa sa. Functioneaza numai cu aer comprimat; nu este necesara nicio sursa de alimentare electrica.

Unitatea este configurata si gata de functionare in cel mai scurt timp. Butonul de pornire one-touch si gestionarea comoda a cartuselor pentru reumplerea uleiului si a lichidelor de curatare, fac ca Assistina One sa fie o solutie de mentenanta moderna pentru toate cabinetele stomatologice cu standarde ridicate in materie de ingrijire a pieselor de mana.



Assistina One se adapteaza nevoilor operatorilor.

Adaptoare diferite pentru o flexibilitate ridicata, design intuitiv pentru o utilizare convenabila si rezultate de intretinere remarcabile: aceasta noua generatie de echipamente de intretinere single-port duce ingrijirea pieselor de mana, a micromotoarelor si a scalerelor la un nou nivel.

Quick ISO pentru piese de mana drepte si contraunghi.

Flexibilitate ONE - Pentru cuplele specifice unui brand anume, cum ar fi Roto Quick, selectati adaptorul potrivit, conectati-l cu usurinta si incepeti!

Avantaje

- Curatare si lubrifiere rapida: doar 18 secunde;
- Functioneaza doar pe baza de aer comprimat, nu este legat la curent;
- Sistem de conectare Quick Connect: cu adaptor Quick ISO si/sau Quick RM;
- Buton de pornire one-touch;
- Cartuse ulei si solutie de curatare gata de utilizare pentru peste 2800 de cicluri;
- Filtru HEPA - pentru un mediu de lucru curat si in conformitate cu standardele de igiena ;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Suprafata plana, neteda pentru curatare usoara.

Date tehnice:

- Dimensiuni: 166 × 383 × 243 mm;
- Greutate: 2.2 kg;
- Consum aer: aprox. 50 NI/min;
- Capacitate: 200 ml solutie de curatare Activefluid si 200 ml lubrifiant Service OilF1.
- Tensiune alimentare: 240 V / 50 Hz
- Termen de garantie: 12 luni.

Prezentare video