

## Motor endo universal cu sistem Reciproc E-Connect S+



**Pret:**

**4.656,77 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

E-Connect S + Motor endodontic fără cablu cu localizator de apex integrat.

Cel mai bine vândut și cel mai recomandat motor Endo.

### Caracteristici

Motor fara perii

Mâner fără fir



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Mod alternativ cu viteză reglabilă și unghiuri reglabile de la 30° la 370°

Rotire continuă - Viteză 120 până la 1500 rpm

Pre-setări ale aproape tuturor sistemelor de fișiere, atât rotative, cât și alternative. Poate fi personalizat de către utilizator

Localizator de apex încorporat: se integrează cu funcția motorului sau, se utilizează ca localizator de apex autonom

Calibrarea cuplului

Afișaj ambidextru - Ecranul poate fi rotit pentru utilizare la stânga sau la dreapta

### **Diferite moduri de lucru:**

CW: Rotire continuă în sensul acelor de ceasornic

CCW: Rotire continuă în sens invers acelor de ceasornic

REC: Mișcare de reciprocitate

ATC: Control adaptiv al cuplului

Pornire și oprire automată - Motorul începe să se miște atunci când pila intră în canalul radicular și se oprește când este retrasă

Revers apical: Când fișierul atinge punctul de inversare apical prestabilit, utilizatorul poate defini dacă fișierul începe să se miște în direcția inversă

Încetinirea apicală: pentru a păstra joncțiunea cemento-dentină și pentru a evita separarea pilei, viteza motorului încetinește atunci când pila se află în regiunea apicală

Ecran OLED

Baterie puternică Li-ion



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Tehnic**

Tensiune de lucru adaptor: AC100-240v, 50/60Hz

Interval de viteză de rotație : 120 până la 1500 rpm

Interval cuplu: 0,5-5,0 Ncm

Programe de memorie: 11

Capacitate baterie: 1900 mAh

## **Prezentare video**

## **Instructiuni de utilizare**