

Sursa de lumina HL8260 Cordless



Pret:

2.696,58 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Bucurati-va de flexibilitatea de a lucra cu sursa de lumina folosind bateria reincarcabila Li-Ion fara sursa directa de alimentare.

Este una dintre cele mai ergonomice surse de lumina potrivita pentru toate tipurile de interventii chirurgicale si nu numai.

Sursa de lumina LED cu o temperatura a culorii de 5500 K, lumina alba, fara umbre, permite medicului sa vada detaliile tesurilor fara distorsiuni.

Iluminare pana la 25.000 Lux de la o distanta de lucru de 200mm. Foarte puternica si cu o focalizare precisa si uniforma.

Lumina poate fi ajustata sa acopere campul vizual. Foarte usoara: 31g cu o putere de 3W.

Sursa de lumina se ataseaza la lupe printr-un sistem foarte simplu, cu suruburi.

Este wireless, nu are fire de nici un fel, se porneste si opreste fara atingere, trecand mana prin fata unui senzor.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Prezinta filtru de lumina portocalie, pentru a preveni polimerizarea compozitelor si bondingurilor.

Compatibila cu lupele Zumax tip SLE, SLF, PrisErgo Pro 48 SLK, TTL.

[DESCARCA DE AICI MANUALUL DE UTILIZARE](#)

5. Specificații tehnice

Specificații optice

spot luminos de iluminare la 420mm	120 mm
Iluminare la distanță de lucru de 200 mm	≥ 25000 lx

Interval reglabil

Distanța de fluctuație	≥ 32 mm
Gama de unghiuri	Verticală $\pm 45^\circ$

Greutate

Faruri (inclusiv baterie)	31 g
---------------------------	------

Părți opționale	Filtru culoare portocalie
-----------------	---------------------------

Specificații electrice

Sursă de iluminare	LED 3W, durata de viață 20000 ore ardere continuă, nu este nevoie să schimbați lampa LED.
Siguranță electrică	EN60601-1, EN60601-1-2 Clasa II și sursa internă de energie electrică

Accesorii

Baterie	Baterie litiu reîncărcată de 3.7 V (500mAh)
---------	---

Tensiunea de intrare a adaptorului de alimentare	100VAC ~ 240VAC, 50Hz sau 60Hz.
--	---------------------------------

Adaptor de alimentare Tensiune de ieșire și alimentare	Tensiune de ieșire 5 V, putere maxima de intrare ≤ 10 VA
---	--

Durata de funcționare a bateriei	Aprox. 3 h
----------------------------------	------------

Țimp de încărcare a bateriei	Aprox. 2.5h
------------------------------	-------------

Protecție	Protecție la scurtcircuit, protecție la putere și protecție la supracurent.
-----------	---

Cerințe de mediu

Operație	Temperatură	+10 °C – +40 °C
	umiditate relativă	30% – 75%
	Presiunea aerului	700 hPa – 1060 hPa

Depozitare	Temperatură	-40 °C – +55 °C
	umiditate relativă	10% – 90%
	Presiunea aerului	500 hPa – 1060 hPa



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Sursa lumina 8260

2 baterii reincarcabile de 500 mAh. Timp de lucru pana la 4h la capacitatea maxima a luminii.

protectie lumina portocalie pentru evitarea polimerizarii