

Aparat de sigilat Euroseal

Pret:

3.267,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Este fabricat din materiale usoare de ultima generatie, extrem de durabil si garanteaza o experienta minunata pentru utilizator;

Suportul patentat pentru role este reglabil in inaltime si adancime si poate fi montat pe perete, facand acest sigilator extrem de versatil si adaptabil la spatiul disponibil;

Poate fi folosit cu doua suporturi pentru role, astfel incat rolele de dimensiuni diferite vor fi intotdeauna disponibile pentru utilizare;

Sistem de prevenire a arderii;

Sistem de prevenire rotatie inversa a rolei;

Semnale sonore si luminoase;

SPECIFICATII:

Latime rezistenta etansare: 12 mm;

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Latimea zonei sigilare: 310 mm;

Latime maxima a rolei: 300 mm;

Alimentare: 200-240 V / 50-60 Hz;

Consum: 100 W;

Greutate: 7.1 kg;

Dimensiuni standard: 440 x 315 x 390 mm (l x A x I);

Dimensiuni montaj pe perete: 440 x 200 x 300 mm (l x A x I);

Dimensiuni dublu suport role: 440 x 420 x 390 mm (l x A x I);