

## Lampa foto Refine SWAN+

Pret:

**1.856,48 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Lamp? fotopolimerizare de spectru ultra-larg, wireless, fabricata din aluminiu aeronautic extra-rezistent, de putere constanta 2500 mW/cm2.

### **SURSĂ LED DE ULTIMĂ GENERAȚIE DE PUTERE 10W**

- PATRU MODURI DE FUNCTIONARE: Turbo, Normal, Orto, Check.
- Mod ultra-larg de fotopolimerizare acoperind absolut toate materialele fotopolimerizabile!
- Mod CHECK cu lumină spectru violet pentru identificarea leziunilor carioase si a plăcii dentare!
- Chip de incarcare inteligent, protejeaza bateria Li-Ion integrata care ofera peste 600 de folosiri intre doua incarcari!
- Aparat de masurare a intensitatii integrat in baza-suport!

Specificatie: Model: SWAN+ Lungime de und?: 385nm-515nm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Intensitatea luminoasa: 1000m/cm2 –2500mW/cm2




1" Turbo

## SWAN+

Broad spectrum led light  
Magnetic point curing lens

### Upgrade Wide spectrum

The new generation multiwavelength LED for producing high-intensity light at 385nm~515nm capable of polymerizing all light-cured dental materials.



### Constant circuit intensity output

Automatic compensation circuit for constant power output.

### Mode

Four different modes: Turbo, Normal, Ortho, Check. Intelligent management chip, fast charge no fever. Built-in light meter available inside the charge base.





Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Pachetul conține**

- Lampa foto Swan+
- Baza de incarcare cu dispozitiv de masurare a intensitatii luminoase integrat
- Adaptor priza
- Protectie luminoasa
- Folii de protectie