

## Masina frezat blocuri ceramica CAD-CAM Lilivis Mill



**Pret:**

**213.529,41 lei TVA  
inclusa**

### **Descriere produs:**

Lilivis MILL, o masina de frezat de ultima generatie, poate produce restaurari precise intr-o perioada scurta, bazate pe 4 Motoare independente de inalta performanta si axuri duble proiectate la comanda.

### **Viteza**

Mandrina dubla de inalta performanta cu design brevetat (max. 5000RPM) prelucrare simultana in ambele axe si directii de lucru pentru frezarea rapida a restaurarilor.

### **Compact**

Dimensiunea compacta si designul ergonomic pentru o adaptare usoara (fara compresor, pompa de apa incorporata) minimizeaza spatiul de instalare si mentine un mediu de lucru confortabil.

### **Precizie**

Strategiile de frezare precisa a instrumentelor ofera solutii de pozitionare in timp real pentru a imbunatati precizia rezultatelor prelucrarii.

### **Usor de utilizat**

# **D** TECHNICALDENT


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bara de afisaj cu LED-uri faciliteaza monitorizarea de la distanta a progresului de frezare, iar ecranul tactil de 7 inchi ofera acces intuitiv la progresul frezarii si la o varietate de informatii de intretinere, inclusiv gestionarea instrumentelor.

## **Faster and accurate restorations.**

High-performance 4Motors up to 50,000rpm and custom-designed Dual Spindles  
Air Sealing feature preventing fine particle intrusion



**Air Sealing & Cooling feature concept image**

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

## **More sophisticated and more versatile.**

Real-time position control solution considering processing accuracy  
A wide selection of materials




**Capable of Processing Various Materials**

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/00 Cod fiscal: RO 117 58 273

## More stylish and more intuitive.

System without the need for an Air Compressor, minimizing installation space  
7-inch Touch Screen providing intuitive maintenance information



7-inch Touch Screen

Model: LM-100

Dimensiune si greutate: 743(L) x 464(D) x 455(I) mm / 61 kg

Tip de frezare: Suport pentru prelucrare umeda, frezare si slefuire (in functie de material)

Axa: 3 axe duble

Ax: 4 motoare, axe duble, 50.000 rpm

Timp de procesare: 8~15 min. (@Frezare)

Precizie:  $\pm 25$  um

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Material: Disilicat de litiu, sticla/ceramica hibrida, zirconiu, PMMA

Aplicatie: coroane, inlay, onlay, punti, fatete

Grosimea materialului de prelucrare: Pana la 40 mm

Utilitate: Ecran tactil LCD de 7" / Rezervor de apa incorporat

Alimentare: 200-240V AC 1,5A, 50