

Brilliant Bulk Fill Flow seringa 2.3g

Pret:

255,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fotopolimerizabil fluid, radio-opac utilizat in obturatiile permanente.

Avantaje:

Material de obturatie pentru restaurari rapide si usoare in regiunea posterioara

Fiind bazat pe tehnologia cu umplutura Brilliant, materialul este ideal in combinatie cu Brilliant EverGlow si EverGlow Flow

O singura culoare adaptiva: MultiShade

Efectul cameleonic permite materialului sa se adapteze la o gama larga de culori dentare

Polimerizare in profunzime pana la 4mm, in 20 secunde

Straturile de pana la 4mm grosime sunt polimerizate perfect in 20 de secunde (≥ 1000 mW/cm²)


Nu necesita un strat superior, datorita proprietatilor ridicate de rezistenta la abraziune

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
















Datorita rezistentei excelente la abraziune, restaurarile de calitate sunt realizate eficient intr-o singura etapa, deoarece nu necesita stratul de acoperire



Nu este necesar niciun strat acoperitor
Datorită proprietăților de rezistență ridicată la abraziune, se obțin restaurări de calitate dintr-un singur pas eficient, deoarece nu este necesar niciun strat acoperitor.

Adâncime de polimerizare fiabilă, de 4 mm
Straturile până la o grosime de 4 mm sunt polimerizate în mod fiabil în 20 de secunde ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Această caracteristică, combinată cu umectabilitatea suprafeței și fluiditatea materialului, economisește timpul necesar etapelor de lucru.

Un material Multi Shade adaptativ
Efectul cameleonic al produsului BRILLIANT Bulk Fill Flow permite adaptarea materialului Multi Shade la o gamă largă de nuanțe dentare.

							
A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	B4
							
C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	

Obturație ocluzală

Prezentare

1 seringă x 2.3g