

Lampa Valo cordless neagra

Pret:

7.838,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Descriere

Valo Cordless - lampa fotopolimerizare, fara fir

Avantaje:

Trei trepte de polimerizare - Standard Power, High Power si Xtra Power

Fiecare mod de polimerizare ofera intervale variate de timp, in functie de procedurile folosite si de nevoile medicului

Fascicul luminos cu intensitati de 395-480nm - poate penetra portelanul si cimentul rasinic, precum o lampa cu halogen de calitate

LED cu spectru larg de lungimi de unda pentru polimerizarea oricarui tip de material dentar

Fasciculul concentrat asigura o polimerizare uniforma si completa

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Poate atinge toate zonele cavitatii bucale, datorita profilului sau suplu

Lentile speciale pentru o polimerizare puternica

Usoara, din aluminiu de calitate superioara

Disipare excelenta a caldurii

Design elegant si ergonomic

Durabila, datorita structuri compacte

Opereaza cu ajutorul a doua baterii reincarcabile

Unibody

Comfortabila pentru pacient

Mai multa energie in timp mai scurt

Mobilitate

Date tehnice:

Greutate: 170g

Dimensiuni (LxWxH) - 8"x1.1"x1.3"

Alimentare: baterii reincarcabile (LiFePo - litiu/fier/fosfat), incarcator baterie inteligent 3.6VDC LiFePo, adaptor tensiune medical 100VAC, 240VAC

Iradier Standard Power: 1000mW/cm²

Iradier High Power: 1400mW/cm²

Iradier Xtra Power: 3200mW/cm²

Diametrul lentilei: 9.6mm

Diametrul fascicului luminos pe suprafata de polimerizare: 10.5mm

Program de temporizare a lumini: optiuni ajustabile de timp



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Valo Cordless LED

4 baterii reincarcabile

1 incarcator baterie

1 sursa incarcare

1 suport piesa de mana

1 ecran protectie Valo Cordless

50 huse