

Termocuplă Autoclav Runyes – Model [model specific]



Pret:

65,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- Termocupla pentru autoclave Runyes este proiectată pentru a oferi o protecție fiabilă împotriva supratemperaturii în timpul ciclurilor de sterilizare. Aceasta ajută la menținerea temperaturilor optime în interiorul autoclavei, prevenind eventualele supraîncălziri și protejând astfel componentele critice ale echipamentului. Fabricată din materiale durabile și de înaltă calitate, termocupla asigură o performanță constantă și o durată lungă de viață. Este compatibilă cu mai multe modele de autoclave Runyes și poate fi ușor înlocuită în caz de uzură.

1. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 125V, 16A, 220

Compatibilitate: Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

Material: Carcasă metalică, rezistentă la temperaturi ridicate

Funcție: Protecție împotriva supratemperaturii și reglare automată a temperaturii

Tensiune: 125V, 16A

Model: KSD301-G

Culoare: Argintiu

Design: Compact, inscripționat cu specificațiile tehnice; două puncte de fixare laterale pentru o montare

2. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 250V, 10A, 190

Compatibilitate: Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

Material: Oțel inoxidabil, rezistent la temperaturi ridicate

Funcție: Reglare termică și protecție împotriva supraîncălzirii

Tensiune: 250V, 10A

Model: KSD301-G

Culoare: Argintiu

Design: Carcasă metalică, cu o inscripție vizibilă a parametrilor tehnici și elemente de fixare centrale

3. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 16A, 125V, 160

Compatibilitate: Modele de autoclave Runyes ce suportă acest tip de termocuplă

Material: Metal durabil, rezistent la temperaturi mari

Funcție: Control precis al temperaturii, oferind siguranță la supratemperatură

Tensiune: 125V, 16A

Model: KSD301

Culoare: Argintiu

Design: Simplu și compact, cu prindere laterală ergonomică pentru montare rapidă

4. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 170

Compatibilitate: Autoclave Runyes compatibile cu KSD301 la 250V

Material: Carcasă metalică de înaltă rezistență

Funcție: Protecție la supratemperatură și reglare automată a temperaturii

Tensiune: 250V, 10A

Model: KSD301

Culoare: Argintiu

Design: Compact, cu inscripții detaliate și sistem de fixare standard pentru autoclave

5. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-R, 250V, 10A, 115

Compatibilitate: Modele de autoclave Runyes ce utilizează KSD301-R

Material: Metal rezistent la uzură și temperaturi mari

Funcție: Reglare automată a temperaturii și protecție la supratemperatură

Tensiune: 250V, 10A

Model: KSD301-R

Culoare: Argintiu

Design: Carcasă compactă, cu un sistem de montare rapid, inscripționată clar cu parametrii tehnici

6. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301-G, 250V, 16A, 180

Compatibilitate: Autoclave Runyes compatibile cu modelul KSD301-G

Material: Oțel inoxidabil

Funcție: Protecție la supratemperatură și reglare automată

Tensiune: 250V, 16A

Model: KSD301-G

Culoare: Argintiu

Design: Inscriptiionată clar, cu două puncte de fixare laterale și un design ergonomic

7. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 160

Compatibilitate: Modele de autoclave Runyes ce suportă 250V

Material: Metal durabil, rezistent la temperaturi ridicate

Funcție: Control eficient al temperaturii și protecție la supratemperatură

Tensiune: 250V, 10A

Model: KSD301

Culoare: Argintiu

Design: Design compact, cu prindere ergonomică și inscripționare clară

8. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 16A, 160

Compatibilitate: Autoclave Runyes ce suportă modelul KSD301

Material: Metal rezistent la temperaturi înalte

Funcție: Protecție împotriva supratemperaturii și reglare automată

Tensiune: 250V, 16A

Model: KSD301

Culoare: Argintiu

Design: Simplu, compact, cu două puncte de fixare pentru o montare ușoară

9. Termocuplă Autoclav Runyes – Model KSD301, 250V, 10A, 115

Compatibilitate: Modele de autoclave Runyes ce utilizează KSD301

Material: Metal de calitate superioară

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Funcție: Reglare automată a temperaturii și protecție la supratemperatură

Tensiune: 250V, 10A

Model: KSD301

Culoare: Argintiu

Design: Design compact, cu elemente de fixare ergonomice și inscripții vizibile

Notă:

Acest produs se vinde individual, comanda este pentru o singură termocuplă. Asigurați-vă că selectați modelul corect pentru compatibilitatea cu autoclava Runyes pe care o dețineți.