

## **Lupe prismatice ZUMAX**



**Pret:**

**6.222,85 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

### **Lupe prismatice tip Capelina!**

Claritate si precizie excelenta a opticii.

Lentilele acromatice de inalta calitate asigura un camp vizual magnificat fara aberatii si distorsiuni dintr-un cap in celalalt al imaginii

Disponibile in varianta cu magnificatie 4X, 5X sau 6X

Optica ajustabila foarte facil, astfel incat lupa poate fi impartita intre utilizatori

Distanta de lucru de 340 mm, 420 mm, 460 mm sau 500 mm

Tratamentul special aplicat lentilelor reduce reflexia si va asigura o imagine foarte focusata, clara si fara distorsiuni de nici un fel

Optica este complet ajustabila la particularitatile utilizatorului - distanta interpupilara, inaltime a fruntii, etc


Rezistent la apa - pentru o curatare usoara

Pachetul contine


# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
lupa prismatica tip capelina, in specificatiile dvs (magnificare, distanta de lucru)


\*Sursa de lumina poate fi achizitionata separat.



Locker by one key



Interface with magnet



Sterilizing cover

# **D** TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

Magnification	Working distance	Field of view
4.0x	340mm/13"	55mm/2.2"
4.0x	420mm/17"	65mm/2.6"
4.0x	460mm/18"	75mm/3.0"
4.0x	500mm/20"	85mm/3.3"

Magnification	Working distance	Field of view
6.0x	340mm/13"	40mm/1.6"
6.0x	420mm/17"	47mm/1.8"
6.0x	460mm/18"	50mm/2.0"
6.0x	500mm/20"	58mm/2.3"

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

Magnification	Working distance	Field of view
5.0x	340mm/13"	46mm/1.8"
5.0x	420mm/17"	55mm/2.2"
5.0x	460mm/18"	60mm/2.4"
5.0x	500mm/20"	65mm/2.6"