

Radiologie Retroalveolara X-Line XDC STAND MOBIL



Pret:

26.335,29 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Generator de înaltă frecvență pentru nevoile dumneavoastră practice

Acest dispozitiv cu tub cu alimentare in Curent Continuu (DC) de ultimă generație, cu designul său modern, se va potrivi perfect în cabinetul dumneavoastră stomatologic și are flexibilitatea de a vă oferi o calitate excelentă a imaginii în toate cazurile dumneavoastră clinice. Tehnologia sa îndeplinește cele mai înalte standarde pentru imagistica digitală cu doze mici și cu trei presetări, pentru toate tipurile de receptor, este universal utilizabilă pentru senzori digitali, plăci fosforice sau filme.

[CONSULTATI BROSURA PDF ATASATA](#)

Tehnologie avansată

Tehnologia digitală DC (înaltă frecvență) de ultimă generație și presetări complete ale programului asigură o claritate ridicată și o calitate excelentă a imaginilor dvs.



Calitate excelentă a imaginii

Cel mai fin punct focal de 0,4 pentru o calitate excelentă a imaginii. Perfect combinat cu senzorul nostru intraoral StarX PRO, dar compatibil cu absolut toti senzorii digitali sau placutele fosforice de pe piata!

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



AVANTAJE



Setare precisă pentru toate expunerile

Obțineți cea mai potrivită setare de expunere selectând dintre 2 dimensiuni de pacient (adult și copil), 9 programe și 3 detectoare (senzor, placute fosforice, filme).



Contrastul pe care îl preferi

Obțineți informațiile despre imagine pe care le căutați. Selectați tensiunea 60 kV pentru pardontologie pentru a dezvălui detaliile ligamentelor sau 70 kV pentru endodontie, pentru a vedea mai multe contururi ale țesutului dur.



Flexibilitate de integrare

Disponibil ca versiune mobilă și montată pe perete. Patru lungimi diferite de braț de extensie și posibilitatea de a plasa declansatorul la distanță, pentru o libertate și mai mare de instalare și ușurință în utilizare.



Pozitionare ergonomica

Brațul stabil, ușor de reglat asigură o poziționare precisă și fiabilă de fiecare dată.

Opțiuni

Alegeți dintre cele 4 lungimi diferite ale brațelor de extensie pentru a face unitatea intraorală să se potrivească perfect în cabinetul dvs. dentar. Puteți selecta standard de 30 cm, 60 cm sau 80 cm și opțional braț de 100 cm lungime.

Dispozitivul de limitare a fasciculusului dreptunghiular Xline (2x3cm sau 3x4cm) permite reducerea semnificativă a dozei.

Versiunea mobilă, pe stand mobil, este alegerea ideală pentru clinicile dentare care caută flexibilitate operațională maximă.

Cu o lungime a cablului de 10 m, comutatorul manual de la distanță este ușor de montat acolo unde este necesar.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Specificatii

Generator de curent continuu (DC)

Dimensiune pata focala 0,4 mm (IEC 336/1997)

Tensiune tub, curent tub 60/70 kV (selectabil), 7 mA

Tensiune de alimentare priza 100/230V, 50/60 Hz

Focalizare - distanță piele Standard 20 cm (opțional 30 cm)

Timp de expunere 0,01 - 3,2 s / 0,07 - 22,4 mAs

Dimensiunile pacientului Adult, Copil


Numărul de regiuni anatomice 9

Desen tehnic

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



Wall mounted version available in four different extension arm lengths: 30cm, 60cm, 80cm, 100cm

