

Lampa bactericida UVC sterilizare aer ROOM 100 II



Pret:

2.696,57 lei TVA inclusa

Descriere produs:

RHODE UV-C ROOM este un dispozitiv destinat sterilizarii uscate a aerului, bazat pe radiatii UV-C, ce elimina toate bacteriile, virusurile, ciupercile si mucegaiurile.

In sterilizatoarele cu flux de aer monofunctionale RHODE UV-C, dezinfectarea aerului are loc intr-o camera inchisa, care nu permite trecerea luminii in exterior.

Aerul este aspirat in interiorul camerei de sterilizare si trece printr-un filtru de praf amplasat aproape de intrare. Acesta retine particulele mari, prevenind murdarirea reflectorilor lampii UV. Apoi, aerul trece direct printr-o lampa cu mercur, de presiune joasa, care emite radiatii UV-C cu lungimea de unda precisa de 253,7 nm, neutralizand toate microorganismele

Coeficientul ridicat de reflexie al oglinzilor din camera concentreaza radiatia UV-C, crescand eficienta procesului. Aerul dezinfectat si purificat este evacuat prin duza de iesire, completand astfel procesul eficient de curatare.

- Dispozitivul asigura o dezinfectare continua a aerului cu o capacitate de pana la 60 m³/h.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Cel mai mare avantaj este eliminarea totală a riscului pentru persoanele aflate în încăpere – deoarece nu există nicio emisie externă de UV-C.

Domenii de utilizare: locuințe, birouri și instituții, cabinete stomatologice, de protetică și ortodontie, spitale, clinici și laboratoare, saloane cosmetice, de coafură și barber shop-uri, cabinete de masaj, tatuaj, saloane de bronzare și cluburi de fitness, restaurante, magazine și cafenele, școli, grădinițe și creșe, spații de utilitate publică.

Design modern și calitate superioară

Sterilizatoarele RHODE respectă cele mai înalte standarde pentru acest tip de echipament.

Calitate maximă a produsului medical – certificată conform ISO 13485:2003

Calitate superioară a organizației de producție – certificată conform ISO 9001:2015

Specificații tehnice generale:

Alimentare: 230V / 50Hz

Nivel de zgomot: 40 dB

Grad de protecție a carcasei: IP 20

Dimensiuni (IxLxA): 790 x 210 x 185 mm

Debit ventilator: 145 m³/h

Garantie: 12 luni