

Lampa foto Refine SWAN

Pret:

1.856,48 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Lamp? fotopolimerizare de spectru ultra-larg, wireless, fabricata din aluminiu aeronautic extra-rezistent, de putere constanta 2500 mW/cm2.

SURSĂ LED DE ULTIMĂ GENERAȚIE DE PUTERE 10W

- PATRU MODURI DE FUNCTIONARE: Turbo, Normal, Orto, Check.
- Mod ultra-larg de fotopolimerizare acoperind absolut toate materialele fotopolimerizabile!
- Mod CHECK cu lumină spectru violet pentru identificarea leziunilor carioase si a plăcii dentare!
- Chip de incarcare inteligent, protejeaza bateria Li-Ion integrata care ofera peste 600 de folosiri intre doua incarcari!
- Aparat de masurare a intensitatii integrat in baza-suport!

Dotata cu 4 dispozitive easy-snap care permit folosirea specializata a lampii:

- dispozitiv Microcure tip bilă pentru ușurarea construirii contactelor proximale convexe. Umpleți cu compozit matrita din poliester transparent, apoi folositi acest dispozitiv pentru a fotopolimeriza dinspre partea interproximala, fara teama de a atinge varful de compozitul din matrice!

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- dispozitiv Microcure marime punctiformă - pentru a fotopolimeriza în cavitati foarte mici, precum si pentru a ajuta in fotopolimerizarea materialelor folosite la fatete sau pentru fatete din compozit foto!
- dispozitiv Endo Guide: pentru a ajuta fotopolimerizarea materialelor folosite pe canalul radicular sau in alte zone cu acces dificil!

Specificatie: Model: SWAN Lungime de unda: 385nm-515nm

Intensitatea luminoasa: 900m/cm² –2500mW/cm²

D TECHNICALDENT


Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

◎ Collimated Light Beams

With refined optics that create excellent light collimation across a 10 mm lens, the SWAN+ curing light delivers optimally and consistently collimated power.

The high-grade aluminum unibody construction ensures durability and provides unsurpassed heat dissipation, which allows easy and direct access to all curing sites. Patients feel much more comfortable.

Caries detection function available.



◎ Microcure Ball Lens


Facilitates the building of convex proximal contacts. The imprint is easily filled with composite in a second step, push the Microcure Ball Lens against the interproximal wall of the band, do not submerge in composite.

◎ Microcure Lens

It provides pinpoint curing of small composites and is helpful for tack curing veneers.


◎ Endo Guide Lens

The Mini Light Guide is suitable for curing apex position of the tooth and other limited areas.



Packing List

- 1 Main unit
- 2 Charging base
- 3 Adapter
- 4 Light hood
- 5 Curing Light Lenses
- 6 Disposable sleeve
- 7 Instruction manual
- 8 Certificate of quality





Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pachetul conține

- Lampa foto Swan
- Baza de incarcare cu dispozitiv de masurare a intensitatii luminoase integrat
- Adaptor priza
- Protectie luminoasa
- 4 x Micro-Lentile specializare
- Folii de protectie