

## Autoclav clasa B Europa B EVO



**Pret:**

**16.303,69 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Designul nou cu panou de control cu ecran albastru este foarte modern si atrage privirea

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Autoclav clasa B proiectat in conformitate cu standardele si directivele europene
- Poate steriliza orice tip de material (sticla, plastic, cauciuc, metal), corpuri cavernoase (turbine, aspiratoare) si materiale poroase.
- Toate functiile sunt monitorizate de un sistem computerizat care datorita sistemului PID asigura controlul automat al tuturor ciclurilor de sterilizare
- Este echipat cu un sistem nou de incalzire a apei care duce la scurtarea fazei de presterilizare
- Foloseste pana la 6 cicluri de sterilizare cu trepte intre 121-134 gr. C, putand steriliza si materiale in pungi
- Toate ciclurile de sterilizare sunt automate si pot fi operate fara asistenta
- Sistem de autocalibrare barometrica
- Indeplineste 3 tipuri de teste:
  - 1. Vacuum test
  - 2. Bowie & Dick test
  - 3. Helix test
- Este echipat cu tanc dublu pentru apa curata si apa rezidual
- Camera de lucru este din otel inoxidabil si este echipata cu filtru bacteriologic
- Autoclavul este echipat standard cu:
  - 1. Printer

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 2. Conexiune la sistemul de apa
- EUROPA B EVO a fost certificat in concordanta cu directivele europene 93/42

## 4

## DATI TECNICI

### 4.1 Meccanici

|                                        | EUROPA B EVO          | EUROPA B EVO 24       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Temperatura di lavoro</b>           | +5°C ÷ +40°C          |                       |
| <b>Altitudine MAX</b>                  | 2.000 m               |                       |
| <b>Umidità relativa MAX a 30°C</b>     | 80%                   |                       |
| <b>Umidità relativa MAX a 40°C</b>     | 50%                   |                       |
| <b>Dimensioni ingombro (L x H x P)</b> | 510 X 390 X 590 mm    | 510 X 390 X 730 mm    |
| <b>Ingombro portello aperto</b>        | 300 mm                |                       |
| <b>Peso (serbatoi vuoti)</b>           | 54 kg                 | 58 kg                 |
| <b>Peso (serbatoi pieni)</b>           | 63 kg                 | 67 kg                 |
| <b>Peso per area di supporto</b>       | 2058 N/m <sup>2</sup> | 2058 N/m <sup>2</sup> |
| <b>Livello potenza sonora</b>          | < 70 db A             |                       |

### 4.2 Elettrici

|                               | EUROPA B EVO                                | EUROPA B EVO 24 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tensione alimentazione</b> | 230 V a.c. +/-10 % single phase             |                 |
| <b>Potenza</b>                | 1.7 kW                                      | 2.2 kW          |
| <b>Frequenza</b>              | 50 / 60 Hz                                  |                 |
| <b>Cavo alimentazione</b>     | 2 + 1 x 1mm <sup>2</sup>                    |                 |
| <b>Fusibili</b>               | 6.3 x 32 – 12A (x2) / 6.3 x 32 – 500mA (x1) |                 |
| <b>Calore trasmesso</b>       | 3.6 E <sup>6</sup> J / ora                  |                 |

### 4.3 Camera

|                             | EUROPA B EVO         | EUROPA B EVO 24 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Pressione lavoro MAX</b> | 2.4 bar (relativi)   |                 |
| <b>Vuoto MAX</b>            | - 0.9 bar (relativi) |                 |
| <b>Temperatura MAX</b>      | 138 °C               |                 |
| <b>Materiale</b>            | Inox AISI 304        |                 |
| <b>Dimensioni</b>           | Ø 245 x 318 mm       | Ø 245 x 500 mm  |

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **DIMENSIUNI:**

- latime: 510 mm
- inaltime: 395 mm
- adancime: 590 mm
- putere: 1,54 KW
- greutate: 54 Kg

## **DIMENSIUNEA CAMEREI DE LUCRU:**

- diametru la gura de incarcare: 245 mm
- adancimea cuvei: 320 mm
- capacitate maxima de incarcare: 5 Kg

Autoclav clasa B - poate steriliza practic orice, instrumentar, corpuri cavernoase (turbine, piese de mana), parti moi (fese, comprese, etc).



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273