

Autoclav clasa B Europa B EVO



Pret:

20.379,61 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Designul nou cu panou de control cu ecran albastru este foarte modern si atrage privirea

CARACTERISTICI TEHNICE

- Autoclav clasa B proiectat in conformitate cu standardele si directivele europene
- Poate steriliza orice tip de material (sticla, plastic, cauciuc, metal), corpuri cavernoase (turbine, aspiratoare) si materiale poroase.
- Toate functiile sunt monitorizate de un sistem computerizat care datorita sistemului PID asigura controlul automat al tuturor ciclurilor de sterilizare
- Este echipat cu un sistem nou de incalzire a apei care duce la scurtarea fazei de presterilizare
- Foloseste pana la 6 cicluri de sterilizare cu trepte intre 121-134 gr. C, putand steriliza si materiale in pungi
- Toate ciclurile de sterilizare sunt automate si pot fi operate fara asistenta
- Sistem de autocalibrare barometrica
- Indeplineste 3 tipuri de teste:
 - 1. Vacuum test
 - 2. Bowie & Dick test
 - 3. Helix test
- Este echipat cu tanc dublu pentru apa curata si apa rezidual
- Camera de lucru este din otel inoxidabil si este echipata cu filtru bacteriologic
- Autoclavul este echipat standard cu:
 - 1. Printer



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 2. Conexiune la sistemul de apa
- EUROPA B EVO a fost certificat in concordanta cu directivele europene 93/42

4

DATI TECNICI

4.1 Meccanici

	EUROPA B EVO	EUROPA B EVO 24
Temperatura di lavoro	+5°C ÷ +40°C	
Altitudine MAX	2.000 m	
Umidità relativa MAX a 30°C	80%	
Umidità relativa MAX a 40°C	50%	
Dimensioni ingombro (L x H x P)	510 X 390 X 590 mm	510 X 390 X 730 mm
Ingombro portello aperto	300 mm	
Peso (serbatoi vuoti)	54 kg	58 kg
Peso (serbatoi pieni)	63 kg	67 kg
Peso per area di supporto	2058 N/m ²	2058 N/m ²
Livello potenza sonora	< 70 db A	

4.2 Elettrici

	EUROPA B EVO	EUROPA B EVO 24
Tensione alimentazione	230 V a.c. +/-10 % single phase	
Potenza	1.7 kW	2.2 kW
Frequenza	50 / 60 Hz	
Cavo alimentazione	2 + 1 x 1mm ²	
Fusibili	6.3 x 32 – 12A (x2) / 6.3 x 32 – 500mA (x1)	
Calore trasmesso	3.6 E ⁶ J / ora	

4.3 Camera

	EUROPA B EVO	EUROPA B EVO 24
Pressione lavoro MAX	2.4 bar (relativi)	
Vuoto MAX	- 0.9 bar (relativi)	
Temperatura MAX	138 °C	
Materiale	Inox AISI 304	
Dimensioni	Ø 245 x 318 mm	Ø 245 x 500 mm

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

DIMENSIUNI:

- latime: 510 mm
- inaltime: 395 mm
- adancime: 590 mm
- putere: 1,54 KW
- greutate: 54 Kg

DIMENSIUNEA CAMEREI DE LUCRU:

- diametru la gura de incarcare: 245 mm
- adancimea cuvei: 320 mm
- capacitate maxima de incarcare: 5 Kg

Autoclav clasa B - poate steriliza practic orice, instrumentar, corpuri cavernoase (turbine, piese de mana), parti moi (fese, comprese, etc).



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273